



UF51WPV2

WandlerPVFeldUniv.N,MCCB 250A mit Motorantrieb, SG-Platz, NA Schutz

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1350 mm
Breite	250 mm
Tiefe	165 mm

Ausstattung

Anzahl Reihen	9
Anzahl Felder	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)

Elektrischer Strom

Nennstrom	200 A
-----------	-------

Konnektivität

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

Abbildungen | Zeichnungen

