



L75M

## Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 1P+N 63A 400VAC 110/220VDC

### Właściwości techniczne

#### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | D02 |
|---------------------------------|-----|

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 1 |
|-----------------|---|

#### Prąd elektryczny

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                         | 63 A |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 2 A  |
|                                         | 4 A  |
|                                         | 6 A  |
|                                         | 10 A |
|                                         | 16 A |
|                                         | 20 A |
|                                         | 25 A |
|                                         | 32 A |
|                                         | 35 A |
|                                         | 40 A |
|                                         | 50 A |
|                                         | 63 A |

#### Instalacja, montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 85 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Głębokość | 79 mm |

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|--------------------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 40 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,80 W |
|----------------------------------------------|--------|

#### Rodzaj połączenia

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------------|

#### Moc

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej | 5,50 W |
|------------------------------------------------|--------|

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Ochrona | Zabezpieczenie styków przed dotykiem (palcem lub wierzchem dłoni) |
|---------|-------------------------------------------------------------------|

#### Prąd elektryczny

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I <sub>cc</sub> | 50 kA |
|------------------------------------------------------|-------|

#### Napięcie

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> | 800 V |
|---------------------------------------------|-------|

#### Bezpieczeństwo

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) | IP20C |
|-------------------------------------|-------|

#### Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |