




WDE3966

one.platform Łącznik ciągłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7035

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal

Obróbka Tworzywo sztuczne

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) Stan surowy

0 %

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Z mocowaniem pazurowym Tak

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 0

Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wbudowane puszki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Architektura

Element sterujący/obsługowy Ciężno

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Dodatkowe informacje

Montaż Z pazurkami rozporowymi
Do montażu na ścianach i sufitach.

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika 1-biegunowy/zmienny

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak