



WDE4448

IP44



## Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 5 A  |
| Taststrom   | 16 A |

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
| Polanzahl             | 1         |

#### Werkstoff

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                                           | Grau                 |
| Werkstoff                                                       | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt          |
| Transparent                                                     | Nein                 |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 %                  |

#### Abmessungen

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 71,90 mm |
| Breite                      | 71,90 mm |
| Tiefe                       | 45 mm    |
| Einbautiefe                 | 32 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm    |

#### Installation, Montage

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kontrollleuchte      | Ohne         |
| Anzahl der Tasten    | 0            |
| Ausführung Taster    | Einzeltaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

#### Konnektivität

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Anschlussart           | Schraubanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Nein             |

#### Anschluss

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Art der Lampenfassung | Ohne Fassung     |
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

#### Texte

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Aufdruck   | Mit Aufdruck           |
| Montageart | Für Schraubbefestigung |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Texte</b>          |                    |
| Schaltart/Variante    | Schließer          |
| Anschlussart          | Mit Schraubklemmen |
| <b>Nachhaltigkeit</b> |                    |
| Halogenfrei           | Ja                 |
| REACH-SVHC frei       | Ja                 |
| RoHS-konform          | Ja                 |