



WDE4449

IP44



Puls. x venez. unipolare da incasso x cilindri di chiusura Pressofusione IP44

### Caratteristiche tecniche

#### Materiali

|            |               |
|------------|---------------|
| Colore     | Grigio chiaro |
| Codice RAL | 7035          |

#### Controlli e indicatori

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Tipo di comando/pulsante per veneziane | Pulsante a 1 poli |
|----------------------------------------|-------------------|

#### Materiali

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| finitura superficiale                                           | Opaco               |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                 |
| Materiale                                                       | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento                                                     | Non trattato        |

#### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Corrente

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Corrente di commutazione | 5 A |
| Corrente di commutazione | 5 A |

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP44 |
|-----------------------------------------|------|

#### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Testo

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Tipo di commutazione | 1 polo<br>Con posizione 0 |
| Tipo di connessione  | Con morsetti a vite       |
| Tipo di montaggio    | Per fissaggio a vite      |

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |