



WDE3037

## Kruisschakelaar

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

#### Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

#### Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Nee

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja