



XVR107S

**Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss**

**Technische Eigenschaften**

**Leistung**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Leistung pro Ladepunkte | 22 kW       |
| Anschlussleistung       | 0,1 - 22 kW |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Spannungsversorgung**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Anzahl der Phasen für Einspeisung | 1<br>3 |
|-----------------------------------|--------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 32 A |
|-----------|------|

**Konnektivität**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
|-----------------------|---|

**Funktionen**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Mit Lastmanagement | Ja |
|--------------------|----|

**Ausstattung**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Anzahl der Steckdosen            | 0    |
| Mit Leitungsschutzschalter       | Nein |
| Notentriegelung bei Stromausfall | Ja   |

**Anschluss**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp | Typ 2S |
|-----------------------|--------|

**Abmessungen**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Abmessungen | 370 x 250 mm |
| Höhe        | 370 mm       |
| Breite      | 250 mm       |
| Tiefe       | 150 mm       |

**Installation, Montage**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
|-------------|-----------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

**Spannung**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Nennspannung | 230-240 V |
|--------------|-----------|

**Werkstoff**

|           |            |
|-----------|------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------|------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

