




WDE5035



Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
Número de polos	1

Materiais

Cor	Cinzentos
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Dimensões

Altura	70,80 mm
Largura	70,80 mm
Profundidade	41,60 mm
Profundidade da montagem	32,30 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sem
Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Com fixação por garras	Sim

Conexão

Tipo de casquilho	Sem tomada para lâmpada
Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Para iluminação
Modo de comutação	2NA, terminal de entrada comum
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim