



XVG222SYF

Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S + TE + terminal de paiement

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	44 - 44 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

Courant électrique

Courant nominal IN	64 A
--------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	2
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Non
Protocole de communication ISO 15118 intégré	Oui

Équipement

Nombre de prises domestiques	1
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2
---------------------------	--------

Dimensions

Dimensions	1480 x 345 mm
Hauteur	1480 mm
Largeur	345 mm
Profondeur	210 mm
Génère des données	Oui
Types de données	Contrôle d'accès Alarmes Informations de base Gestion de l'énergie d'appareil Mesure électrique Mesure électrique détaillée Équipement d'alimentation pour véhicule électrique Mode EVSE de l'énergie Diagnostics généraux Mode opérationnel Source d'alimentation Diagnostic logiciel

Formats de données	MODBUS OCPP Custom
Volume de données journalier estimé	1 MB - 10 MB
Génération de données en temps réel	Oui
Données stockées sur l'appareil	Oui

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
-------------	-----------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Matière

Matériau	Acier Aluminium
----------	--------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

