Produktdatenblatt
XVG222SYD



Ladestation witty park 2 2x22kW T2S Freistehend Eichrechtskonform Kreditkarte

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	44 - 44 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	64 A

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	2

Funktionen

Mit Lastmanagement	Nein
Integriertes ISO 15118-Kommunikationsprotokoll	Ja

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Ja
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2

Abmessungen

Abmessungen	1480 x 320 mm
Höhe	1480 mm
Breite	320 mm
Tiefe	210 mm

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Zugangskontrolle Alarme Grundlegende Informationen Energiemanagement für Geräte Elektrische Messung Detaillierte elektrische Messung Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge Energie-EVSE-Modus Allgemeine Diagnose Betriebszustand Stromquelle Softwarediagnose
Datenformate	MODBUS OCPP Custom
Geschätztes tägliches Datenvolumen	1 MB - 10 MB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 50 °C

Spannung	
Nennspannung	230 - 400 V

Werkstoff	
Werkstoff	Stahl Aluminium

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen











