




WDE303303



Interruptor tripolar, 16AX 400V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	16 A
----------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Tensão

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7035
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem com garras
------------------	---------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	71 x 71 mm
Profundidade da montagem	31 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampas
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Não

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----