




WL4011WG

**Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R,L,C,LED), UP, R.classic, polarweiß gl**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Polarweiß            |
| RAL Nummer | 9010                 |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |

**Abmessungen**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Achsdurchmesser | 4 mm  |
| Einbautiefe     | 24 mm |
| Höhe            | 71 mm |
| Breite          | 71 mm |
| Tiefe           | 45 mm |

**Architektur**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Dreh-/Druckknopf |
|-----------------------|------------------|

**Beleuchtung**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dimmbare 230 V LED Lampe | 3 - 100 W |
|--------------------------|-----------|

**Texte**

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmprinzip           | Phasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend                                                      |
| Sicherung             | Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)                                                                            |
| Spannung              | Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich                                                                                                    |
| Montageart            | Mit Spreizkrallen                                                                                                                       |
| Anschlussart          | Mit Schraubklemmen                                                                                                                      |
| Nebenstelleneingang   | Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Mit Einflächenbedienung<br>Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer |
| Bedienung & Steuerung | Keine Bluetooth-Schnittstelle                                                                                                           |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |