




WL4011WG

### Regolatore luce universale a manopola, (LED), R.classic bianco polare

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Colore     | Bianco polare       |
| Codice RAL | 9010                |
| Materiale  | Metallo<br>Plastica |

##### Serie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Asse del diametro           | 4 mm  |
| Profondità di installazione | 24 mm |
| Altezza                     | 71 mm |
| Larghezza                   | 71 mm |
| Profondità                  | 45 mm |

##### Architettura

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Elemento di controllo/comando | Interruttore a pulsante e rotativo |
|-------------------------------|------------------------------------|

##### Illuminazione

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lampade LED dimmerabili da 230 V | 3 - 100 W |
|----------------------------------|-----------|

##### Testo

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principio regolazione luce   | Intervento a inizio o fine di fase o inizio fase LED a seconda del tipo di carico, autoimpostabile                                                                 |
| Fusibile                     | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)                                                                               |
| Condizioni di impiego        | Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio                                                                                                       |
| Tipo di montaggio            | Con graffe a espansione                                                                                                                                            |
| Tipo di connessione          | Con morsetti a vite                                                                                                                                                |
| Ingresso unità di estensione | Con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) a un tasto<br>Con ingresso per inserto di derivazione per regolatori di luce a manopola universali |
| Utilizzo e comando           | Nessuna interfaccia Bluetooth                                                                                                                                      |

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |