




WDE303520



Interruttore doppio per veneziane unipolare comando tapparelle

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore Grigio

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane Interruttore a 1 poli

Materiali

finitura superficiale Opaco

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Corrente di commutazione 10 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Tipo di commutazione Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Adatto per

A.1 Materiale termoplastico / A.8 acciaio inox / A.8 Alluminio / A.8 Materiale termoplastico / A.8 vetro / C.1 Materiale termoplastico / C.8 acciaio inox / C.8 Alluminio / C.8 Materiale termoplastico / C.8 vetro