




WDE387603

Aus-/Wechsel-Drehschalter, Einsatz Unterputz, Serie 1930/Glas/R.classic

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Schaltstrom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|-------------|------------------------|

Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Farbe                                                           | Grau                 |
| RAL Nummer                                                      | 7035                 |
| Glanzgrad                                                       | Matt                 |
| Werkstoff                                                       | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt          |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 %                  |

Kennzeichnung

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
|------------------|--------------|

Konnektivität

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montageart             | Krallenbefestigung |
| Mit Krallenbefestigung | Ja                 |

Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 0 |
|-------------------|---|

Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 71 x 71 mm |
| Einbautiefe                 | 32 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm      |
| Durchmesser                 | 71 mm      |

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |

Architektur

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Steuer-/Bedienelement | kurzer Drehgriff |
|-----------------------|------------------|

Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Anschluss

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

Texte

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Montageart         | Mit Spreizkrallen  |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen |
| Beleuchtung        | Ohne Glimmlampe    |
| Schaltart/Variante | Aus/Wechsel        |

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|