



WZE5100STN



Pulsante, contatto di chiusura TS acciaio inox opaco, nichel spazzolato

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 1,50 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 12 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Architettura

Elemento di controllo/comando Pulsante

Numero di poli 1

Materiali

Colore Acciaio inox

finitura superficiale Opaco

Materiale Ottone

Nichel

Acciaio inox

Trattamento Spazzolato

Trasparente No

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Serie

Altezza 22 mm

Larghezza 22 mm

Profondità 19,70 mm

Profondità di installazione 13 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Controlli e indicatori

Spia luminosa Senza

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a vite

Con montaggio ad artiglio No

Connessione

tipo di attacco della lampada Senza portalampada

Tipo di connettore Terminale a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 60 °C

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di commutazione Contatto di chiusura

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Adatto per

TS

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si