



WZE5100STN



Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea	1,50 A
---------------------------------	--------

Tensão

Tensão nominal	12 V
----------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão
Número de polos	1

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Acabamento	Mate
Material	Latão Níquel Aço inoxidável
Tratamento	Escovado
Transparente	Não
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Dimensões

Altura	22 mm
Largura	22 mm
Profundidade	19,70 mm
Profundidade da montagem	13 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm
Diâmetro	22 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sem
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação com parafuso
Com fixação por garras	Não

Conexão

Tipo de casquilho	Sem tomada para lâmpada
Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 60 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

TS

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim