



WTD3200WG

**Ram 2-fack 1930 i plast, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 2 |

**Material**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Vit        |
| RAL-kod                                                      | 9010       |
| Ytbehandling                                                 | Blank      |
| Material                                                     | Duroplast  |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 0 %        |
| Behandling                                                   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 80 mm  |
| Bredd | 151 mm |
| Djup  | 9 mm   |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Installation, montering**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montering                      | Infälld montering       |
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK02 |

**Användningsförhållanden**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -5 - +35 °C |
|------------------|-------------|

**Text**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|-----------------------------------------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |