



WDE383803



Poussoir gr rot, 2p, bornes d'entrée sép, position 0, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de contact momentané	10 A

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	2

Matières

Couleur	Gris
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité
Transparent	No
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Signalisation	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton poussoir de groupe
Contact d'acquiescement	No

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Oui

Raccordement

Type de douille	Sans support de lampe
Type de connexion / prise	Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Enjoliveurs	Pour enjoliveur avec bouton rotatif
Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis
Type de commutation	Avec position 0

Textes

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Adapté à

SerR.Classic / Berker Serie 1930 / Verre

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui