




WTE6161BG



**Jalousie-Drehschalter 1p Zentralstück, Serie 1930/Glas, schwarz glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

|            |         |
|------------|---------|
| Farbe      | Schwarz |
| RAL Nummer | 9005    |

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Jalousieschalter/-taster | Schalter 1-polig |
|--------------------------|------------------|

**Werkstoff**

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Glanzgrad                                                       | Glänzend             |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 %                  |
| Werkstoff                                                       | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt          |

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Schaltstrom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Schaltstrom | 10 A                   |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Schaltart/Variante | Mit 0-Stellung     |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen |

**Geeignet für**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Serie 1930 / Serie Glas |  |
|-------------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|