




WLW2002WG

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	57,80 mm
Largura	57,80 mm
Profundidade	20 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Impressão	Com impressão de símbolos de setas
Modo de instalação	Fixação com grampos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de grupo de 2 canais
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes Para comutador/interruptor intermédio

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Adequado para

R.x / Serie 1930/Glas / Serie R.classic

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim