




WDE503808



Pulsante doppio, 2 contatti di commutazione 10 A - 250 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciante
Numero di poli	1

Materiali

Colore	Grigio
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	41,60 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	2
Tipo di pulsante	Pulsante di serie
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì

Connessione

tipo di attacco della lampada	Senza portalampada
Tipo di connettore	Terminale a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione

Testo

Tipo di commutazione 2 x contatti di commutazione, utilizzabili come contatto di apertura o di chiusura
con morsetti d'ingresso separati

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità ROHS Si