




WLW1014WG



Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	57,80 mm
Largura	57,80 mm
Profundidade	20 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Impressão	Com gravação "0"
Modo de instalação	Fixação com grampos
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes com múltiplos polos

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Adequado para

R.x / Série R.classic	
-----------------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim