




WDE382610



Interruttore deviatore a 2 poli per cilindri di chiusura comando luci

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (100W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 70.80 x 70.80 mm

Profondità di installazione 31 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Corrente

Corrente nominale 16 A

Conneessione

Tipo di connettore Terminale a vite

Testo

Tipo di montaggio Con fissaggio a morsetto/vite

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Tipo di commutazione Bipolare interruttore/deviatore

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì