Fiche technique du produit
WDS1700



WDS1700

Socle de prise de courant a/c broche de terre, bornes à vis

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	250 V
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - +35 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matières	
Couleur	Gris
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Dimensions	
Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	55 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	32 mm
Raccordement	
Type de connection / prise	Borne à vis
Section du conducteur	1,5 - 2,5 mm^2
Installation, montage	
Montage sur	Montage encastré
Connectivité	
Type de connection / prise	borne à vis
Avec fixation à griffes	Oui
Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
Equipement	
Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	No
Capacité	
Nombre de modules	1
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP20
Avec une protection renforcée des contacts	No
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No
Identification	
Avec inscription	No

Textes	
Câblage	Câblage traversant possible
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Marquage	Sans porte-étiquette

Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Cradle to Cradle Certified® Full Scope	Bronze, version 4.1