Productdatablad
WDS1700



WDS1700

Vierkante sokkel voor stopcontacten met penaarde met schroefliftklemmen

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	250 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	55 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Leidingdoorsnede	1,5 - 2,5 mm^2

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	1

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee

Teksten	
Bedrading	Bedrading mogelijk
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1