Karta katalogowa
WDS1700



WDS1700

one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, zaciski śrubowe

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Barwiony
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	55 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	40 mm
Głębokość zabudowy	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm^2

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Z uziemieniem
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Pojemność

Liczba modułów	1

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Z przesłonami styków	Nie

Funkcje

Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oznaczenie	Bez pola opisowego

Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Cradle to Cradle Certified® Pełny zakres	Bronze, version 4.1