



WTS1800BG



## Características técnicas

### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - +35 °C |
|------------------------------|-------------|

### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Cor                                                     | Preto          |
| Código RAL                                              | 9005           |
| Acabamento                                              | Brilhante      |
| Material                                                | Duroplastic    |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 0 %            |

### Dimensões

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Altura                                           | 71 mm    |
| Largura                                          | 71 mm    |
| Profundidade                                     | 44,10 mm |
| Número de unidades                               | 1        |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 31 mm    |
| Profundidade da montagem                         | 31,30 mm |

### Conexão

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tipo de conector/ficha           | Terminal de parafuso      |
| Secção transversal de condutores | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

### Conetividade

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligações           | Terminal de parafuso                         |
| Com fixação por garras     | Sim                                          |
| Tipo de montagem           | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |
| Tipo de conector/ficha USB | Norma francesa NF                            |

### Equipamento

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | Pino de ligação à terra |
| Inserção central com rotação                    | Sim                     |
| Com tampa articulada                            | Não                     |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Sim                     |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não                     |
| Com fecho                                       | Não                     |

### Acessórios

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tem campo de etiquetagem | Não    |
| Pré-equipado com         | Nenhum |

### Tampa, porta

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tipo de tampa | Sem tampa |
|---------------|-----------|

### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

### Segurança

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK02 |

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

#### Identificação

|               |     |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

#### Texto

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura central           |
| Cablagem        | Passagem de cablagem possível        |
| Proteção        | Proteção de contacto aprimorada      |
| Tipo de ligação | Terminais com parafusos sobrelevados |
| Etiqueta        | Sem porta-etiqueta                   |

#### Adequado para

|                 |
|-----------------|
| Serie 1930/Glas |
|-----------------|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |