




WLS1200WG

## R.classic Gniazdo SCHUKO biały

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

### Materiały

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kolor                                                      | Biały                    |
| Kod RAL                                                    | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni                                    | Połysk                   |
| Materiał                                                   | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                                                    | Stan surowy              |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0 %                      |

### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Głębokość                    | 42 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Wbudowane puszkę podtynkowe  | 31 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

### Rodzaj połączenia

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku  | Zacisk wtykowy            |
| Przekrój przewodu | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

### Łączność

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia         | Połączenie wtykowe                               |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak                                              |
| Rodzaj montażu         | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |
| Typ złącza/wtyczki USB | SCHUKO                                           |

### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Tak    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

### Akcesoria

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Posiada pole opisowe  | Nie  |
| Wstępnie wyposażony w | Brak |

### Pokrywa, drzwi

|             |             |
|-------------|-------------|
| Typ pokrywy | Bez pokrywy |
|-------------|-------------|

### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Oslona         | Oslona centralna                                         |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                    |

#### Odpowiednie do

|                 |
|-----------------|
| Serie R.classic |
|-----------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |