




WLS1463BG



Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - +35 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de parafuso

Secção transversal de condutores 1,0 - 2,5 mm²

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Com fixação por garras Sim

Tipo de montagem Montagem por parafuso
Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Pré-equipado com Nenhum

Tampa, porta

Tipo de tampa Sem tampa

Capacidade

Número de módulos 1

Controlos e indicadores

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação Luz de controlo de funcionamento integrada

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Sim

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Cablagem	Passagem de cablagem possível
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Adequado para

R.x / Serie R.classic

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim