




WDE633023

Przełącznik kołyskowy 3x1-pol. wył., moduł

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	16 AX (200W LED (SBL))
-----------------	------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Połączenie śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	3
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz 3-krotny
-----------------------------	------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Możliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej, żarowej lub diodowej LED z zaciskiem neutralnym
Rodzaj łącznika	3x 1-biegunowy wył.

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----