




WDE503203



Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
Número de polos	1

Materiais

Cor	Cinzentos
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41,60 mm
Profundidade da montagem	30,90 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Sem
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Com fixação por garras	Sim

Conexão

Tipo de casquilho	Sem tomada para lâmpada
Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Modo de comutação	1NA, 1NF, terminais de entrada separados
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim