




WDE505103



## Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Prąd załączania          | 2 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 2 A |

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Architektura

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Element sterujący/obsługowy | Karta hotelowa |
| Liczba biegunów             | 1              |

#### Materiały

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kolor                                                      | Szary             |
| Materiał                                                   | Metal             |
|                                                            | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                                                    | Stan surowy       |
| Przezroczysty                                              | Nie               |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0 %               |

#### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 71 mm    |
| Szerokość                    | 71 mm    |
| Głębokość                    | 41 mm    |
| Zakres głębokości wbudowania | 31,20 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 35 mm    |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Sygnałizator optyczny                   | Bez                 |
| Liczba przycisków                       | 0                   |
| Typ przycisku                           | Przycisk pojedynczy |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Tak                 |

#### Łączność

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Typ połączenia         | Połączenie wtykowe |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak                |

#### Rodzaj połączenia

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Rodzaj oprawy lampy | Bez gniazda lampy |
| Typ złącza/wtyku    | Zacisk wtykowy    |

#### Bezpieczeństwo

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK           | IK07 |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż          | Z pazurkami rozporowymi                                                                                                                                                  |
| Oświetlenie     | Z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym<br>Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem |
| Rodzaj łącznika | Zwierny, z dwoma oddziel. stykami sygnalizacyjnymi                                                                                                                       |
| Typ połączenia  | Z zaciskami wtykowymi                                                                                                                                                    |

#### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / Berker B.x / C.1 / C.8 / K.x / Q.x

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |