




WLS1300WG



### Presa SCHUKO Serie R.classic bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                      |      |
|----------------------|------|
| Corrente nominale IN | 16 A |
|----------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Bianco polare           |
| Codice RAL                                                      | Simile a RAL 9010       |
| Finitura superficiale                                           | Lucido                  |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                     |

##### Serie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Profondità                          | 42 mm |
| Numero di unità                     | 1     |
| Profondità delle scatole da incasso | 31 mm |
| Profondità di installazione         | 32 mm |

##### Conneessione

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo di connettore | Terminale a vite          |
| Sezione del cavo   | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite                       |
| Con montaggio ad artiglio       | Sì                                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo di connettore/spina presa     | SCHUKO |
| Inserto centrale ruotato           | No     |
| Con coperchio a cerniera           | No     |
| Con spinotto di protezione rotondo | No     |
| Con lampada di segnalazione        | No     |
| Con serratura                      | No     |

##### Acessori

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Con portaetichetta   | No      |
| Pre-equipaggiato con | nessuno |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Protezione

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | No   |
| Resistenza agli urti IK                              | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP20 |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

**Testo**

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                              |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante             |
| Protezione          | Senza protezione elevata contro i contatti    |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite            |
| Etichettatura       | Senza portaetichetta                          |
| Tipo                | Installazione variabile con incrementi di 45° |

**Adatto per**

|                 |
|-----------------|
| Serie R.classic |
|-----------------|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |