



WDF6655



Lichtsignal E14 Moduleinsatz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Glühlampenlast 3 - 3 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Art der Lampe LED

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 34 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja