



WDF6655



**Lichtsignal E14 Moduleinsatz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Leistung**

Glühlampenlast 3 - 3 W

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Beleuchtung**

Art der Lampe LED

**Werkstoff**

Werkstoff Metall  
Kunststoff  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm  
Breite 71 mm  
Tiefe 34 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
RoHS-konform Ja