



WDE50380802

## Technické vlastnosti

### Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

### Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

### Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou  
Šroubovací přípojka

### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

### Rozměry

Rozměry 70.90 x 70.90 mm

Vestavěná hloubka 41,6 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Šroubová svorka

### Texty

Způsob montáže S upevněním sponami/šrouby

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Tlačítko Ano

### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano