




WDE3966



Comutador de escada de cordão, 10AX 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte 10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7035

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem Montagem com garras

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 0

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK IK07

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de parafuso

Texto

Modo de instalação Com garras de expansão
Para fixação na parede ou teto

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação Interruptor/comutador

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

Conformidade RoHs Sim