



WH15110200Q

origin apparent complet: Interrupteur S3 lumineux Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 88 x 88 mm

Profondeur de montage 60.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Diamètre 59.6 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK04

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui