




WDE3036



### Comutador de escada, 10AX 250V

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Poder de corte | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|----------------|------------------------|

##### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

##### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Materiais

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Cor                                                     | Cinzeno           |
| Código RAL                                              | 7035              |
| Acabamento                                              | Mate              |
| Material                                                | Metal<br>Plástico |
| Tratamento                                              | Sem tratamento    |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 0 %               |

##### Identificação

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

##### Conetividade

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de montagem | Montagem com garras |
|------------------|---------------------|

##### Controlos e indicadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

##### Dimensões

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Dimensões                                        | 71 x 71 mm |
| Profundidade da montagem                         | 31 mm      |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm      |

##### Segurança

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Resistência ao impactos IK                    | IK07                                    |
| Utilizável na classe de proteção IP mais alta | IP44 em combinação com conjunto vedante |

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

##### Conexão

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de conector/ficha | Terminal de encaixe |
|------------------------|---------------------|

##### Texto

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Modo de instalação | Com garras de expansão<br>Para fixação por parafuso |
| Tipo de ligação    | Com terminais de encaixe                            |
| Iluminação         | Para iluminação ou monitorização de circuitos       |
| Botão de pressão   | Não                                                 |

##### Sustentabilidade

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Livre de halógeno                      | Sim                 |
| Conformidade RoHs                      | Sim                 |
| Cradle to Cradle Certified® Full scope | Bronze, version 4.1 |