




WDE3035



Comutador de lustre, 10AX 250V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte 10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7035

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem Montagem com garras

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK IK07

Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

Corrente elétrica

Corrente nominal 10 A

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Texto

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Não

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

Conformidade RoHs Sim

Cradle to Cradle Certified® Full scope Bronze, version 4.1