



WNA001B

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	70 x 70 mm
Zakres głębokości wbudowania	12 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK08

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2-kierunkowy
Typ złącza/wtyku	Blokada śruby

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Rodzaj łącznika	Zmienny

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak