




WDE303516

Interruttore doppio 16 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 16 AX (200W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7035

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 32 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Corrente

Corrente nominale 16 A

Connezione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Testo

Tipo di montaggio Per installazione singola

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante No

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì