



WNA008

IP55



W.1 Moduł łącznika 1-klawiszowy 2-biegunowy z nadrukiem "0/I", IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Montaż powierzchniowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Szary
Kod RAL 7011
Wykończenie powierzchni Mat
Materiał Tworzywo termoplastyczne
Obróbka Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 76 x 76 mm
Zakres głębokości wbudowania 12 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe 0 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55
Odporność na uderzenie IK IK08

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 2-kierunkowy
Typ złącza/wtyku Blokada śruby

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego
Typ połączenia Z zaciskiem N
Z zaciskami wtykowymi
Rodzaj łącznika Zestyk zmienny/łącznik zmienny

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak