



WNA010

IP55

Cruzamiento, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	12 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
Con soporte de garra	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conmutación / variante	Cruzamiento
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Hager cubyko	
--------------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí