



WNA010

IP55

Cruzamiento, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Parte posterior interna	Mate

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad del montaje	12 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm
Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado	0 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

Controles e indicadores

Piloto luminoso	Sin
Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Tipo de conexión	Quickconnect
Con soporte para montaje con garras	No

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo
------------------------------------	-----------------------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Resistencia al impacto IK	IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Modo conmutación	Cruzamiento
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí