



WNA010

IP55

Inserto x invertitore con bilanciante a parete/da incasso W.1 grigio opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Interno posteriore	Opaco

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	42 mm
Profondità di installazione	12 mm
Profondità delle scatole da incasso	40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	QuickConnect
Con montaggio ad artiglio	No

Connessione

Tipo di connettore	Ruotare la vite di bloccaggio
--------------------	-------------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK08

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di commutazione	Intermedio
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si