



WNA010B

IP55

Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe, W.1 IP55, polarweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	42 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel­taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK08

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Kreuz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1	
-----	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja