



WNA010B

W.1 Moduł łącznika krzyżowego, IP55, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Materiały

Kolor	Biały
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	42 mm
Zakres głębokości wbudowania	12 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
Z mocowaniem pazurowym	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK08

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Rodzaj łącznika	krzyżowy
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

W.1	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak