




WDE303520



Jalousieschalter, mechanische und elektrische Verriegelung, Wipp-Einsatz UP, 10A

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe Grau

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster Schalter 1-polig

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Werkstoff Metall
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Schaltstrom 10 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Schaltart/Variante Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten

Anschlussart Mit Steckklemme

Montageart Mit Spreizkrallen

Geeignet für

A.1 Thermoplastik / A.8 Aluminium / A.8 Edelstahlschraube / A.8 Glas / A.8 Thermoplastik / C.1 Thermoplastik / C.8 Aluminium / C.8 Edelstahlschraube / C.8 Glas / C.8 Thermoplastik